

WC-Japonais USPA 6235 STANDARD



Caractéristiques :

- Commande de fonctions latérales
- Lavage par eau familial et féminin (position, température et pression réglables)
- Ajout d'air (permet un lavage en douceur et une économie d'eau)
- Siège chauffant (température réglable)
- Séchage air chaud (température réglable)
- Désodorisant par filtrage
- Fonction enfant (cycle automatique)
- Fonction économie d'énergie
- Fonction de massage (indiqué en cas de constipation)
- Détecteur de présence (arrêt automatique)
- Auto-nettoyage des buses
- Longueur: 49 cm
- Largeur: 46,6 cm
- Hauteur: 14,4 cm
- Poids: 4,4 kg
- Entraxe: 140-240 mm
- Pour cuvette de WC qui n'atteint pas le minimum de 430 mm (400-450 mm)
- Alimentation: AC220 - 240V - 50Hz