

Oxymètre de pouls Spengler Oxystart



- Haute précision des mesures
- Affichage de la courbe de pléthysmographie
- Capteur haute sensibilité
- Facile d'utilisation et pratique
- Compact et léger
- Mise en marche par simple pression sur l'interrupteur
- Arrêt automatique après 5 secondes d'inactivité
- Rotation de l'affichage automatique
- Affichage simultané en moins de 10 sec. :
 - la saturation pulsée en oxygène (% SpO2)
 - la fréquence cardiaque
 - l'intensité du signal pulsatile (barregraphe)
 - la courbe de pléthysmographie
- Écran TFT
- Témoin de batterie faible
- Affichage personnalisable: 6 modes d'affichage
- 5 niveaux de luminosité
- Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles AAA LR03