

Coussin chauffant Beurer HK45



- Surface ultra-moelleuse
- Respirant
- Souple et agréable sur la peau
- Chauffe rapidement
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réglage de la température électronique précis

- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Corps chauffant en microfibre
- Housse en microfibre
- Corps chauffant/housse : lavable en machine à 30 °C
- Répond à la norme OEKO-TEX® STANDARD 100
- Couleur: beige