

WC japonais Luxe bronze Identités



- Abattant de toilette lavant électronique disposant de la fonction lavage avant et arrière à l'eau chaude grâce à 2 douchettes rétractables (4 températures au choix)
- Dispose également de la fonction séchage à l'air chaud (4 températures au choix)
- Pour davantage de confort d'utilisation, la pression de l'eau est réglable, la position des buses est réglable et le siège est chauffant (4 températures au choix)
- Fonction massage avec l'eau
- Fonction économie d'énergie et programme auto
- Descente amortie du siège et du couvercle
- Eclairage de nuit à Led bleues
- Douchettes auto-nettoyantes
- Utilisable sur toutes toilettes standards de largeur maxi 415 mm et de profondeur maxi 510 mm
- Puissance de lavage 1350 W + siège chauffant 50 W + séchage 200 W
- Poids: 4,5 kg

