

Softmatic professionele wasverzachter Bidon van 20 liter



- Geconcentreerde wasverzachter
- Vermindert kreukvorming in textiel
- Antistatisch
- Vergemakelijkt het strijken
- pH: 3,5
- Dichtheid: 1,000 kg/l (20°C)
- Eigenschappen:
 - Maakt uw wasgoed zacht, soepel en antistatisch
 - Laat een langdurige bloemige geur achter
 - Geschikt voor alle soorten textielvezels
 - Hecht niet in het wasmiddeldoseerbakje van de wasmachine
 - Biologisch afbreekbaar volgens Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergënten
- Gebruiksaanwijzing:
 - Giet het product in het "wasverzachter"-vakje van de

wasmachine of voeg het toe aan het laatste spoelwater.

- Selecteer het wasprogramma en de temperatuur die aanbevolen wordt voor het type textiel.
- Veiligheidsvoorschriften:
 - Lees aandachtig het veiligheidsinformatieblad, het technische informatieblad en het etiket op de verpakking.
 - Bewaar het product in de originele verpakking, beschermd tegen licht en vocht.
 - Opslaan bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C, vermijd extreme temperaturen (>40°C) gedurende langere periodes.
 - Uitsluitend voor professioneel gebruik
- Dosering:
 - Onverdund gebruiken
 - 2 dopjes per 5 kg droge was