

Luxe Japans toilet brons Identités



- Elektronisch gestuurde doorspoeltoiletzitting met een warmwaterfunctie voor en achter dankzij 2 intrekbare sproeikoppen (keuze uit 4 temperaturen)
- Heeft een hete lucht droogfunctie (keuze uit 4 temperaturen)
- Instelbare waterdruk, positie van de sproeiërs en de zitting is verwarmd (keuze uit 4 temperaturen)
- Watermassagefunctie
- Energiebesparingsfunctie en automatisch programma
- Gedempte verlaging van zitting en bekleding
- Blauwe LED nachtverlichting
- Zelfreinigende douchekoppen
- Kan worden gebruikt op alle standaardtoiletten tot 415 mm breed en 510 mm diep
- Wasvermogen 1350 W + stoelverwarming 50 W + drogen 200 W
- Gewicht: 4,5 kg

