

Alternating oplegmatras



- Afmetingen: 86 x 198 x 6,4 cm
- Met compressor
- Oplegmatras in PVC (0,3 mm), samengesteld uit 130 "bollen" van 6,4 cm hoog, zeer comfortabel en bevestigd aan het bed door middel van kleppen
- Alle onderdelen van de matras zijn wasbaar
- De compressor kan aan de laterale zijsteunen van het bed bevestigd worden
- Zeer makkelijk te installeren, te gebruiken en weg te

bergen

- Cyclustijd: 6 min
- Luchtstroom: 6-7l/min
- Drukbereik: 20-70 mmHg
- Elektrische voeding: 220-240V
- Laag geluidsniveau, lage temperatuur en beperkte trilling
- Regelbare druk